



SK 3201.830 - Integroitu jäähdytystekniikka, VX25-ilmastointiovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3201.830
Tuotekuvaus	Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen. Ilmastointiovet sulautuvat ihanteellisesti kaapin kokonaisilmeeseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ilmastointiovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia 180°-saranat, oven avautumiskulma noin 130°
Ohje tilausnumerosta	Sopii VX -kaappeihin 1 200 mm:n levyisissä VX-kaapeissa voidaan käyttää olemassa olevaa vasteovea – laitteen sijainnista riippumatta vasemmalla tai oikealla Oikeakätinen ovi
Sopii:	Kaappityyppi: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	38 kg
Bruttopaino	42,2 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

Hyväksynnät

Selitykset

Declaration of conformity - F-gas regulation