

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.840

Integroitu jäähdytystekniikka, VX25-ilmastointiovi

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.840 - Integroitu jäädytystekniikka, VX25-ilmastointiovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Ilmastointiovet, teräslevyä, jäädytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3201.840
Tuotekuvaus	Ilmastointiovet, teräslevyä, jäädytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen. Ilmastointiovet sulautuvat ihanteellisesti kaapin kokonaisilmeeseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ilmastointiovi ilman esiasennettua jäädytysmoduulia 180°-saranat, oven avautumiskulma noin 130°
Ohje tilausnumerosta	Sopii VX -kaappeihin 1 200 mm:n levyisissä VX-kaapeissa voidaan käyttää olemassa olevaa vasteovea – laitteen sijainnista riippumatta vasemmalla tai oikealla Vasenkätinen ovi
Sopii:	Laitte vasemmalla
Sopii:	Kaappityyppi: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Kaappityyppi: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	25,7 kg
Bruttopaino	26,8 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left

Hyväksynät

Selitykset

Declaration of conformity - F-gas regulation