


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3201.960**

**Rengassydänmuuntaja**

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.960 - Rengassydänmuuntaja Primääriliitäntä 115 V/400 V

Seinäasennettavien ilma/vesi-lämmönvaihtimien (230 V) jännitemuutokseen. Saatavana 115 V tai 400 V ensiöjännitteellä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3201.960
Tuotekuvaus	Seinäasennettavien ilma/vesi-lämmönvaihtimien (230 V) jännitteensyöttöön Saatavana 115 V:n tai 400 V:n primääriliitännällä.
Tekniset tiedot	Teho 110 VA Jännitteen toleranssi $\pm 10\%$ Primääriliitännän pituus 3500 mm Sekundääriliitännän pituus 1500 mm Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022
Toimitus	Rengassydänmuuntaja Kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö	1 kpl
Snap-mounting to support rails TS 35	Joo
Sopii tilausnumerolle	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Mitat	Leveys: 105 mm Korkeus: 123 mm Syvyys: 55 mm
Nimelliskäyttöjännite	230 V (toisio), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (primaari), 2~, 50 Hz/60 Hz

## ominaisuudet

---

Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	3,214 kg
Tullitariffinimike	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	SK-muuntaja 400 V 50/60 Hz

---

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------

---