

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3210.110

Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3210.110 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet kattoasennus

Kattoasennukseen jäähdytysteholla 1,87–4 kW. Kotelointiluokka IP 55. Sopii erityisen hyvin käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Joustavat vesiliitännämahdollisuudet.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3210.110
Rakenne	kattoasennus Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
Tuotekuvaus	Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Ilma/vesi-lämmönvaihdin asennetaan kytkentäkaapin katolle joustavien vesiliitännämahdollisuuksien avulla.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitännäinen riviliitin) Porausmalli Tiivistematto Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 400 l/h: 4 kW
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 102 W 60 Hz:ssä: 125 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,9 A 60 Hz:ssä: 1 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1: 10 bar

ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Pistokeliitântäinen riviliitin
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	1 °C...30 °C
Vesiliitännät	½":n letkuntiiviste G ¾" AG
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C
Mitat	Leveys: 597 mm Korkeus: 417 mm Syvyys: 475 mm
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Kotelointiluokka	IP 65 kysyttäessä mahdollinen
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	35,34 kg
Bruttopaino	37,2 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, kattoasennus, 4,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, perussäätö, vettä ohjaavat osat: kupari/messinki, LKS: 597 x 417 x 475 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus