

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3210.504**

**Ilma-vesi-lämmönvaihtimet**

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.504 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet kattoasennus

Kattoasennukseen jäädytysteholla 1,87–4 kW. Kotelointiluokka IP 55. Sopii erityisen hyvin käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Joustavat vesiliitännämahdollisuudet.



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3210.504
Rakenne	Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
Tuotekuvaus	Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Ilma/vesi-lämmönvaihdin asennetaan kytkentäkaapin katolle joustavien vesiliitännämahdollisuuksien avulla.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitännäinen riviliitin) Porausmalli Tiivistematto Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäädytysteho	L 35 W 10, 400 l/h: 3 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 100 W 60 Hz:ssä: 120 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,44 A 60 Hz:ssä: 0,5 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1: 10 bar
Liitännätapa (sähköinen)	Pistokeliitännäinen riviliitin

# ominaisuudet

Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	1 °C...30 °C
Vesiliitännät	½":n letkuntiiviste G ¾" AG
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C
Mitat	Leveys: 597 mm Korkeus: 417 mm Syvyys: 475 mm
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Kotelointiluokka	IP 65 kysyttäessä mahdollinen
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34,7 kg
Bruttopaino	37 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK Ilma/vesi-lämmönvaihtimet kattoasennus, 3,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, e-Comfort-säädin, vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571), BHD: 597 x 417 x 475 mm

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus