

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3210.910

Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 12.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3210.910 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet Mercedes-Benz Powertrain -standardi

Kaikki vettä johtavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Mercedes-Benz Group AG:n ohjeiden mukaan ilman magneettiventtiiliä ja takaiskuventtiiliä. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3210.910
Rakenne	Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
Tuotekuvaus	Ilma-/vesi-lämmönvaihtimet vankkarakenteiseen teräskoteloon seinä- ja kattoasennukseen. Kaikki vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä, kahdella potentiaalivapaalla häiriösignaalitulolla ja oven rajakytkinliitännällä. Tehdasasetus 35 °C. Liitäntävalmiiksi johdotettu, mukana liitin syöttökaapelin kytkentää varten.
Tekniset tiedot	Vesiliitännät 1/2 tuuman letkumuhvilla tai vaihtoehtoisesti G 3/8 tuuman ulkokierteellä Liitântöjen X2 ja X3 koskettimet asennetaan, kuten sarjassa, laitteen takaosaan ja niihin pääsee käsiksi kytkentäkaapin sisäpuolelta asennusaukon kautta
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lämmönvaihtimet Porausmalli Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet Ilman magneettiventtiiliä, jonka sijaan käytetään läpikytkentärelettä, joka kytkee potentiaalittoman koskettimen, kun ohjearvo saavutetaan Ilman takaiskuventtiiliä Sis. 2. tyyppikilven, joka on kiinnitetty laitteen sisäpuolelle hyvin näkyvään paikkaan

ominaisuudet

Kokonaisjäähdytysteho	L 40 W 10, 400 l/h: 3.600 W L 40 W 20, 400 l/h: 2.400 W L 40 W 30, 400 l/h: 1.200 W L 40 W 35, 400 l/h: 660 W
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1 - 10 bar
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Lämpötilan säätö	Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C
Mitat	Leveys: 597 mm Korkeus: 417 mm Syvyys: 475 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	37
Bruttopaino	39
Tullitariffinimike	84158300
EAN	4028177612020