

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.230

Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.230 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3212.230
Rakenne	seinäasennus Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
Tuotekuvaus	Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitännävalmiiksi Porausmalli Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 200 l/h: 0,3 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 23 W 60 Hz:ssä: 27 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,11 A 60 Hz:ssä: 0,13 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1: 10 bar
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	1 °C...30 °C
Vesiliitännät	3/8":n letkuntiiviste
Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C

ominaisuudet

Ohje	Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
Mitat	Leveys: 150 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 85 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,227 kg
Bruttopaino	3,427 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	Ilma/vesilämmönvaihdin, seinäasennettava, 0,3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, vesiliitännät: kupari/messinki , WHD: 150 x 300 x 85 mm

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuudenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------