

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.450

Nopeudensäädin EC

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - Nopeudensäädin EC Nopeudensäätimen anturi

NTC-anturi EC-tuulettimien nopeudensäätöön lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3235.450
Tuotekuvaus	NTC-anturi EC-tuulettimien nopeudensäätöön lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa. Ohjaus ja jännitesyöttö tapahtuvat EC-suodatintuulettimen kautta.
Tekniset tiedot	Säätöominaisuudet: kiinteä oletusarvo 35 °C lineaarisella säätöalueella välillä +35 °C (maksiminopeus 100 %) ja +20 °C (miniminopeus 10 %)
Toimitus	Ulkoinen anturi liitäntäkaapelilla (pituus 3 m)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Kierrosluku	100 %
Sopii tilausnumerolle	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...80 °C
Nimelliskäyttöjännite	10 V - 12 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 40
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,202 kg
Tullitariffinimike	85423190

ominaisuudet

ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Tuotekuvaus	Nopeudensäätöyksikkö EC, anturi nopeudensäätöä varten, 10-12 V (DC)

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	-----------------------------------------------------------------