

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.460 Nopeudensäädin EC

Osavaltio: 13.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.460 - Nopeudensäädin EC Ohjausyksikkö EC-tuulettimille

EC-suodatintuulettimien nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3235.460
Tuotekuvaus	EC-tuulettimien nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa. Lisäksi voidaan valvoa tuulettimen toimintaa.
Toimintotapa	Enintään neljän EC-suodatintuulettimen ohjaukseen ja valvontaan Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022 Ulkoinen lämpötila-anturi oletuslämpötilan mittaukseen Tila-LED toimintatilan ilmaisuun Hälytysrele yllilämpötilan, tuulettinvian, johdinkatkoksen ja anturirikon ilmaisuun
Toimitus	Nopeudensäädin NTC-anturi, pituus 1,80 m
Pakkausyksikkö	1 kpl
Kierrosluku	100 %
Sopii tilausnumerolle	3240.900 3241.900 3243.900 3244.900 3245.900 3245.910 3245.908 3245.918 3245.800 3245.810
Säätöalue	5 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz

ominaisuudet

Nettopaino	0,46 kg
Bruttopaino	0,505 kg
Tullitariffinimike	90328900
ETIM 9	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Tuotekuvaus	SK-nopeudensäädin EC, Blue e+ EC-suodatintuulettimelle, 100–250 V, 50 Hz/60 Hz

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR UR
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus