

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3237.066

## Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.066 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3237.066
Rakenne	EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Kuparinikkelinnoitettu tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, koteloitu luokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3237.060/3237.6xx
Mitat	Leveys: 92 mm Korkeus: 92 mm Syvyys: 10 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,005 kg
Bruttopaino	0,009 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto EMC-suodatintuulettimille, SK 3237.6..., WHD: 92 x 92 x 10 mm