

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067

Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3237.067
Rakenne	EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Kuparinikkelpinnoitettu tekokuitu
Väri	Antrasiitti
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3237.4xx/3237.8xx
Mitat	Leveys: 92 mm Korkeus: 92 mm Syvyys: 10 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,005 kg
Bruttopaino	0,01 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto EMC-tuuletin- ja suodatinyksiköille 3237.8xx/3237.4xx, KxSxS: 92 x 92 x 10 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UR + C-UR (recognized)
------------	-------------------------------