

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.080

Roiskevesisuoja

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.080 - Roiskevevessuoja nostaa kotelointiluokkaa.

Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevevessuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevevessuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3237.080
Tuotekuvaus	Suodatintuulettimille ja poistoilmasuodattimille. Helppo puhdistaa ulkopuolisen, elintarvikettä käyttöön hyväksytyyn silikonitiivisteeseen ansiosta.
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikoni
Sopii tilausnumerolle	3237....
Mitat	Leveys: 150 mm Korkeus: 230 mm Syvyys: 40 mm
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 56 asennettaessa suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen päälle suodatinmaton kanssa
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,998 kg
Bruttopaino	1,16 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	SK Roiskevesisuoja 3237xxx RST

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	---