

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.208

Poistoilmasuodatin

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.208 - Poistoilmasuodatin Normaali

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3237.208
Tuotekuvaus	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 9005
Toimitus	Poistoilmasuodatin Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3237.1xx
Mitat	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 16 mm
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3 Tyyppi 3R kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,13 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,14 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Poistoilmasuodatin, WHD: 116,5 x 116,5 x 16 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
