



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.308

Blue e+ -poistoilmasuodatin

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.308 - Blue e+ -poistoilmasuodatin

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu syöttämällä suoraan ympäristön ilmaa, jonka on oltava alle sallitun kytkentäkaapin sisälämpötilan.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3237.308
Rakenne	seinäasennus
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Asennus ilman työkaluja
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 9005
Toimitus	Poistoilmasuodatin Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3237.7xx
Mitat	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 33,2 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,145 kg
Bruttopaino	0,148 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Blue e+ poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3237.7xx, WH 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
------------	---