

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.400

# Blue e+ -poistoilmasuodatin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.400 - Blue e+ -poistoilmasuodatin EMC

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu hyödyntämällä kaapin ulkopuolista ilmaa, jonka on oltava alle kytkentäkaapin sallitun sisälämpötilan.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3237.400
Rakenne	seinäasennus EMC
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Asennus ilman työkaluja
Väri	RAL 7035
Toimitus	Poistoilmasuodatin EMC-suodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3237.8xx
Mitat	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 33,2 mm

# ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,075 kg
Bruttopaino	0,154 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Blue e+ - poistoilmasuodatin, EMC, suodatintuulettimelle 3237.8xx, LxK 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035

# Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	--