

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.710

Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.710 - Blue e+ - suodatintuuletin

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SK 3237.710 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Tuotekuvaus | Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin. |
| Hyödyt | Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja |
| Materiaali | Muovi |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton |
| Tuuletin | Aksiaali, sulkunapamoottori |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) | 50 Hz:ssä: 20 m ³ /h 60 Hz:ssä: 25 m ³ /h |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin | 50 Hz:ssä: 15 m ³ /h 60 Hz:ssä: 18 m ³ /h |
| Nimelliskäyttöjännite | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisteho Pel | 50 Hz:ssä: 12 W 60 Hz:ssä: 10 W |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 0,14 A 60 Hz:ssä: 0,13 A |
| Mitat | Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 64,5 mm |
| Asennussyvyys | 46 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojoilla |
| Kotelointiluokka NEMA | Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojoilla |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A |
| Ohje | Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet |
| Käyttölämpötila-alue | -15 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -30 °C...70 °C |
| Melutaso | 50 Hz:ssä: 42 dB(A) 60 Hz:ssä: 47 dB(A) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,464 kg |
| Bruttopaino | 0,466 kg |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Tuotekuvaus | SK Blue e+ - suodatintuuletin, 20/25 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxKxS 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035 |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
