

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724

Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Blue e+ - suodatintuuletin

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3237.724
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin	Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)	DC: 20 m ³ /h

ominaisuudet

Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin	DC: 15 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisteho Pel	DC: 1,4 W
Nimellisvirta maks.	DC: 0,06 A
Mitat	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 64,5 mm
Asennussyvyys	46 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojailla
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojailla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje	Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	DC: 42 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,21 kg
Bruttopaino	0,292 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

ominaisuudet

Tuotekuvaus	SK Blue e+ - suodatintuuletin, 20 m ³ /h, 24 V (DC) LxKxS 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
-------------	--

Hyväksynät

Hyväksynät	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------