

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724

Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 30.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Blue e+ - suodatintuuletin

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausno | SK 3237.724 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Tuotekuvaus | Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin. |
| Hyödyt | Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja |
| Materiaali | Muovi |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton |
| Tuuletin | Aksiaali, tasavirtamoottori |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) | DC: 20 m ³ /h |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin | DC: 15 m ³ /h |
| Nimelliskäyttöjännite | 24 V (DC) |
| Nimellisteho Pel | DC: 1,4 W |
| Nimellisvirta maks. | DC: 0,06 A |
| Mitat | Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 64,5 mm |
| Asennussyvyys | 46 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojailla |
| Kotelointiluokka NEMA | Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojailla |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A |
| Ohje | Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet |
| Käyttölämpötila-alue | -15 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -30 °C...70 °C |
| Melutaso | DC: 42 dB(A) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,21 kg |
| Bruttopaino | 0,292 kg |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Blue e+ suodatintuuletin, 20 m³/h, 24 V (DC), WHD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus