

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.810

## Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.810 - Blue e+ - suodatintuuletin EMC

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m<sup>3</sup>/h



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3237.810
Rakenne	seinäasennus EMC
Tuotekuvaus	EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiilitetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
Tuuletin	Aksiaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)	50 Hz:ssä: 20 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 25 m <sup>3</sup> /h

# ominaisuudet

Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin	50 Hz:ssä: 15 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 18 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 12 W 60 Hz:ssä: 10 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,14 A 60 Hz:ssä: 0,13 A
Mitat	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 64,5 mm
Asennussyvyys	46 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 92 mm Aukotuskorkeus: 92 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojoilla
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojoilla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje	Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 42 dB(A) 60 Hz:ssä: 47 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,4 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27180716

---

Tuotekuvaus

SK Blue e+ - suodatintuuletin, EMC, 20/25 m<sup>3</sup>/h, 115 V, 1~,  
50 Hz/60 Hz, LxKxS 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus