



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.020

## Peitelevy

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.020 - Peitelevy suodatintuulettimille/ poistoilmasuodattimille

Mikäli suodatintuulettimen tai poistoilmasuodattimen aukko tulee sulkea koteloituokan korotuksen vuoksi, suodatinmaton tilalle voidaan vaihtaa peitelevy. Peitelevy tarjoaa ratkaisun esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä hitsaukselta ja metallitöiltä.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3238.020
Tuotekuvaus	Jos olemassa olevat suodatintuulettimien/poistoilmasuodattimien asennusaukotukset on koteloituokkaa korotettaessa suljettava, suodatinmaton tilalla suodatintuulettimessa/ poistoilmasuodattimessa voidaan käyttää peitelevyä, jolloin vältetään pelti- tai hitsaustyöt.
Materiaali	PE suljettusoluinen
Väri	Antrasiitti
Ohje	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle	3238....
Mitat	Leveys: 114 mm Korkeus: 114 mm Syvyys: 8 mm
Koteloituokan IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,008 kg
Bruttopaino	0,01 kg

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	39211900
ETIM 9	EC002617
ETIM 8	EC002617
ECLASS 8.0	27189260
Tuotekuvaus	SK Peitelevy suod.tuul/poistoilmsuod

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	--