

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.025 Poimusuodatin

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3238.025
Rakenne	suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali	Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle	3238.3xx 3238.7xx
Mitat	Leveys: 114 mm Korkeus: 114 mm Syvyys: 14 mm
Imukykyisen maton mitat	Leveys: 120 mm Korkeus: 120 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,113 kg
Tullitariffinimike	56039390

ominaisuudet

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK-poimusuodatin IP55, suodatintuulettimille/ poistoilmasuodattimille 3238.7xx/3238.3xx, LxKxS: 114x114x14 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------