


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.035

Täriinänvaimennusmatto

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.035 - Tärinänvaimennusmatto poimusuodattimelle

Saavuttaaksesi kotelointiluokan IP 55 (paitsi 3245.xxx) Blue e+ suodatintuulettimen poimusuodattimen yhteydessä.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3238.035
Rakenne	poimusuodattimelle
Materiaali	Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3238.3xx 3238.7xx
Imukykyisen maton mitat	Leveys: 120 mm Korkeus: 120 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 yhdessä poimusuodattimen kanssa
Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,015 kg
Bruttopaino	0,019 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180706

Tuotekuvaus

SK-tärinänvaimennusmatto IP55, suodatintuulettimelle
3238.7xx/3238.3xx, LxKxS: 120x120x2,9 mm