

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.080 Roiskevesisuoja

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.080 - Roiskevevessuoja nostaa kotelointiluokkaa.

Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevevessuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevevessuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3238.080
Tuotekuvaus	Suodatintuulettimille ja poistoilmasuodattimille. Helppo puhdistaa ulkopuolisen, elintarviketyöhön hyväksytyyn silikonitiivisteeseen ansiosta.
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikoni
Sopii tilausnumerolle	3238....
Mitat	Leveys: 176 mm Korkeus: 245 mm Syvyys: 55 mm
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 56 asennettaessa suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen päälle suodatinmaton kanssa
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,23 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	1,358 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	SK Roiskeveesisuoja 3238xxx RST

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
------------	---