

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.208

# Poistoilmasuodatin

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.208 - Poistoilmasuodatin Normaali

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3238.208
Tuotekuvaus	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 9005
Toimitus	Poistoilmasuodatin Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 124 mm Aukotuskorkeus: 124 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3238.1xx
Mitat	Leveys: 148,5 mm Korkeus: 148,5 mm Syvyys: 24 mm
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 1 poimusuodattimella Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojaalla

## ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,17 kg
Bruttopaino	0,18 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Poistoilmasuodatin, WHD: 148,5 x 148,5 x 24 mm

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK