

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.300

## Blue e+ -poistoilmasuodatin

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.300 - Blue e+ -poistoilmasuodatin

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu syöttämällä suoraan ympäristön ilmaa, jonka on oltava alle sallitun kytkentäkaapin sisälämpötilan.



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3238.300
Rakenne	seinäasennus
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Asennus ilman työkaluja
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Poistoilmasuodatin Poimusuodatin
Asennusaukotus	Aukon leveys: 124 mm Aukotuskorkeus: 124 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3238.7xx
Mitat	Leveys: 148,5 mm Korkeus: 148,5 mm Syvyys: 34,2 mm

# ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,161 kg
Bruttopaino	0,206 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Blue e+ poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3238.7xx, WxH 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035

# Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	---