

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.400

## Blue e+ -poistoilmasuodatin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.400 - Blue e+ -poistoilmasuodatin EMC

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu hyödyntämällä kaapin ulkopuolista ilmaa, jonka on oltava alle kytkentäkaapin sallitun sisälämpötilan.



## ominaisuudet

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro             | SK 3238.400                                                                                                                                              |
| Rakenne               | seinäasennus<br>EMC                                                                                                                                      |
| Hyödyt                | Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa<br>Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla<br>Asennus ilman työkaluja |
| Väri                  | RAL 7035                                                                                                                                                 |
| Toimitus              | Poistoilmasuodatin<br>EMC-suodatinmatto                                                                                                                  |
| Asennusaukotus        | Aukon leveys: 124 mm<br>Aukotuskorkeus: 124 mm                                                                                                           |
| Sopii tilausnumerolle | SK 3238.8xx                                                                                                                                              |
| Mitat                 | Leveys: 148,5 mm<br>Korkeus: 148,5 mm<br>Syvyys: 34,2 mm                                                                                                 |

# ominaisuudet

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotelointiluokka NEMA                 | Tyyppi 12 kuitusuodattimella<br>Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla           |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 kuitusuodattimella<br>IP 56 kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla                             |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl                                                                                                   |
| Nettopaino                            | 0,15 kg                                                                                                 |
| Bruttopaino                           | 0,217 kg                                                                                                |
| Tullitariffinimike                    | 39269097                                                                                                |
| ETIM 9                                | EC002513                                                                                                |
| ETIM 8                                | EC002513                                                                                                |
| ECLASS 8.0                            | 27180706                                                                                                |
| Tuotekuvaus                           | SK Blue e+ - poistoilmasuodatin, EMC, suodatintuulettimelle<br>3238.8xx, LxK 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035 |

# Hyväksynät

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|------------|--------------------------------------------|