


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.624

TopTherm-suodatintuulettimet

Osavaltio: 11.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.624 - TopTherm-suodatintuulettimet EMC

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3238.624
Rakenne	seinäasennus EMC
Tuotekuvaus	EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Tuotemuutos	Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin	Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)	1 x 3238060: 36 m³/h 2 x 3238060: 46 m³/h
Ilmamäärä vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) DC	52 m³/h
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisvirta maks.	DC: 0,24 A
Nimellisteho Pel	DC: 5,7 W

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 148,5 mm Korkeus: 148,5 mm
Asennusmitat	Rakenteen syvyys: 16 mm Asennussyvyys: 58,5 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 124 mm Aukotuskorkeus: 124 mm
Ohje	Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojaalla
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojaalla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Kestoikä	95 500 h
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	DC: 46 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,9 kg
Bruttopaino	0,92 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK Suodatintuuletin TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), LxKxS: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus