

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.060 Poistoilmasuodatin

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.060 - Poistoilmasuodatin EMC

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3239.060
Rakenne	EMC
Tuotekuvaus	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 7035
Toimitus	Poistoilmasuodatin EMC-suodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 177 mm Aukotuskorkeus: 177 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3239.6xx
Mitat	Leveys: 204 mm Korkeus: 204 mm Syvyys: 24 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP54 sis. EMC- suodatinmaton IP 56 EMC-suodatinmatolla ja roiskevesisuojailla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,413 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	EMC poistosuodatin

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
