


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.066

Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.066 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3239.066
Rakenne	EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Kuparinikkelinnoitettu tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, koteloitu luokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3239.6..
Mitat	Leveys: 178 mm Korkeus: 178 mm Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G3
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,05 kg
Bruttopaino	0,054 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto EMC-suodatintuulettimille, SK 3239,6..., WHD: 178 x 178 x 17 mm

Hyväksynnät

Hyväksynnät

CSA

UR + C-UR (recognized)