

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.400

Blue e+ -poistoilmasuodatin

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.400 - Blue e+ -poistoilmasuodatin EMC

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu hyödyntämällä kaapin ulkopuolista ilmaa, jonka on oltava alle kytkentäkaapin sallitun sisälämpötilan.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3239.400
Rakenne	seinäasennus EMC
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Asennus ilman työkaluja
Väri	RAL 7035
Toimitus	Poistoilmasuodatin EMC-suodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 177 mm Aukotuskorkeus: 177 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3239.8xx
Mitat	Leveys: 204 mm Korkeus: 204 mm Syvyys: 45,8 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,473 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Blue e+ - poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3239.8xx, LxK 204 x 204 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	--