

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.710

Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.710 - Blue e+ - suodatintuuletin

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausnro | SK 3239.710 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Tuotekuvaus | Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin. |
| Hyödyt | Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja |
| Materiaali | Muovi |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | 1 peite (etupuolella) |
| Tuuletin | Aksiaali, sulkunapamoottori |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin) | 50 Hz:ssä: 110 m ³ /h 60 Hz:ssä: 125 m ³ /h |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin | 50 Hz:ssä: 92 m ³ /h 60 Hz:ssä: 104 m ³ /h |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin) | 50 Hz:ssä: 100 m ³ /h 60 Hz:ssä: 115 m ³ /h |
| Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin | 50 Hz:ssä: 75 m ³ /h 60 Hz:ssä: 86 m ³ /h |
| Nimelliskäyttöjännite | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisteho Pel | 50 Hz:ssä: 15,4 W 60 Hz:ssä: 15,8 W |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 0,2 A 60 Hz:ssä: 0,21 A |
| Mitat | Leveys: 204 mm Korkeus: 204 mm Syvyys: 105 mm |
| Asennussyvyys | 84 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 177 mm Aukotuskorkeus: 177 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevevesisuojalla |
| Kotelointiluokka NEMA | Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevevesisuojalla |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A |
| Ohje | Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet |
| Käyttölämpötila-alue | -15 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -30 °C...70 °C |
| Melutaso | 50 Hz:ssä: 51 dB(A) 60 Hz:ssä: 54 dB(A) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 1,04 kg |
| Bruttopaino | 1,243 kg |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Tuotekuvaus | SK Blue e+ - suodatintuuletin, 110/125 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxKxS 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035 |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |