

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.824

Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.824 - Blue e+ - suodatintuuletin EMC

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m³/h



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3239.824
Rakenne	seinäasennus EMC
Tuotekuvaus	EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiilitetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
Tuuletin	Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)	DC: 100 m ³ /h

ominaisuudet

Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin	DC: 75 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisteho Pel	DC: 5,7 kW
Nimellisvirta maks.	DC: 0,27 A
Mitat	Leveys: 204 mm Korkeus: 204 mm Syvyys: 105 mm
Asennussyvyys	84 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 177 mm Aukotuskorkeus: 177 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojailla
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojailla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje	Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	DC: 51 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,1 kg
Bruttopaino	1,24 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SK Blue e+ - suodatintuuletin, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC) LxKxS 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät

30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus