


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.020

Peitelevy

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.020 - Peitelevy suodatintuulettimille/ poistoilmasuodattimille

Mikäli suodatintuulettimen tai poistoilmasuodattimen aukko tulee sulkea kotelointiluokan korotuksen vuoksi, suodatinmaton tilalle voidaan vaihtaa peitelevy. Peitelevy tarjoaa ratkaisun esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä hitsaukselta ja metallitöiltä.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3240.020
Tuotekuvaus	Jos olemassa olevat suodatintuulettimien/poistoilmasuodattimien asennusaukotukset on kotelointiluokkaa korotettaessa suljettava, suodatinmaton tilalla suodatintuulettimessa/ poistoilmasuodattimessa voidaan käyttää peitelevyä, jolloin vältetään pelti- tai hitsaustyöt.
Materiaali	PE suljettusoluinen
Väri	Antrasiitti
Ohje	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle	3240.... 3241....
Mitat	Leveys: 214 mm Korkeus: 214 mm Syvyys: 15 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,042 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,047 kg
Tullitariffinimike	39211900
ETIM 9	EC002617
ETIM 8	EC002617
ECLASS 8.0	27189260
Tuotekuvaus	SK Peitelevy suod.tuul/poistoilmsuod

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	--