


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.066

Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.066 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3240.066
Rakenne	EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Kuparinikkelipinnoitettu tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, koteloituokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3240.6.. 3241.6..
Mitat	Leveys: 226 mm Korkeus: 226 mm Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G3
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,09 kg
Bruttopaino	0,095 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto EMC-suodatintuulettimille, SK 3240.6../3241.6.., WHD: 226 x 226 x 17 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA

UR + C-UR (recognized)