


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.080 Roiskevevessuoja

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.080 - Roiskeveesisuoja nostaa kotelointiluokkaa.

Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskeveesisuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskeveesisuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3240.080
Tuotekuvaus	Suodatintuulettimille ja poistoilmasuodattimille. Helppo puhdistaa ulkopuolisen, elintarvikettä käyttöön hyväksytyyn silikonitiivisteeseen ansiosta.
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikoni
Sopii tilausnumerolle	3240.... 3241....
Mitat	Leveys: 282 mm Korkeus: 390 mm Syvyys: 85 mm
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 56 asennettaessa suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen päälle suodatinmaton kanssa
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	2,5 kg
Bruttopaino	2,887 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	SK Roiskeveesisuoja 3240/41xxx RST

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
------------	---