

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.208 Poistoilmasuodatin

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.208 - Poistoilmasuodatin Normaali

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3240.208
Tuotekuvaus	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 9005
Toimitus	Poistoilmasuodatin Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 224 mm Aukotuskorkeus: 224 mm
Sopii tilausnumerolle	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Mitat	Leveys: 255 mm Korkeus: 255 mm Syvyys: 25 mm
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojailla

## ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuoja
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,46 kg
Bruttopaino	0,56 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK