

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3241.600**

**TopTherm-suodatintuulettimet**

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3241.600 - TopTherm-suodatintuulettimet EMC

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3241.600
Rakenne	seinäasennus EMC
Tuotekuvaus	EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Tuotemuutos	Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin	Diagonaali, sulkunapamoottori
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	50 Hz:ssä: 225 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 245 m <sup>3</sup> /h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)	1 x 3240060: 171/182 m <sup>3</sup> /h 2 x 3240060: 200/217 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,26 A 60 Hz:ssä: 0,24 A

# ominaisuudet

Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 40 W 60 Hz:ssä: 42 W
Mitat	Leveys: 255 mm Korkeus: 255 mm
Asennusmitat	Rakenteen syvyys: 25 mm Asennussyvyys: 107 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 224 mm Aukotuskorkeus: 224 mm
Ohje	Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 4X kuitusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)	50 Hz:ssä: 61.000 h 60 Hz:ssä: 60.000 h
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 54 dB(A) 60 Hz:ssä: 56 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,1 kg
Bruttopaino	2,275 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SK Suodatintuuletin TopTherm, 225/245 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz  
LxKxS: 255 x 255 x 25 mm, EMC

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK