

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.066

Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.066 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3243.066
Rakenne	EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Kuparinikkelinnoitettu tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3243.6.. 3244.6.. 3245.6..
Mitat	Leveys: 294 mm Korkeus: 294 mm Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G3
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,14 kg
Bruttopaino	0,156 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Suodatinmatto EMC-suodatintuulettimille, SK
3243.6../3244.6../3245.6., WHD: 294 x 294 x 17 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA
UR + C-UR (recognized)