

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.200 Poistoilmasuodatin

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.200 - Poistoilmasuodatin Normaali

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.



## ominaisuudet

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tilausnro             | SK 3243.200   |
| Tuotekuvaus           | Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.  |
| Materiaali            | ABS   |
| Väri                  | RAL 7035  |
| Toimitus              | Poistoilmasuodatin<br>Kuitusuodatinmatto  |
| Asennusaukotus        | Aukon leveys: 292 mm<br>Aukotuskorkeus: 292 mm  |
| Sopii tilausnumerolle | SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx   |
| Mitat                 | Leveys: 323 mm<br>Korkeus: 323 mm<br>Syvyys: 25 mm  |
| Kotelointiluokka NEMA | Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella<br>Tyyppi 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla |

## ominaisuudet

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella<br>IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla<br>IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojaalla |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl  |
| Nettopaino                            | 0,737 kg   |
| Bruttopaino                           | 0,82 kg  |
| Tullitariffinimike                    | 39269097   |
| ETIM 9                                | EC002513   |
| ETIM 8                                | EC002513   |
| ECLASS 8.0                            | 27180706   |
| Tuotekuvaus                           | Poistosuodatin   |

---

## Hyväksynät

---

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | CSA<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus                      |

---