

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.200 Poistoilmasuodatin

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.200 - Poistoilmasuodatin Normaali

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3243.200
Tuotekuvaus	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 7035
Toimitus	Poistoilmasuodatin Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus	Aukon leveys: 292 mm Aukotuskorkeus: 292 mm
Sopii tilausnumerolle	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Mitat	Leveys: 323 mm Korkeus: 323 mm Syvyys: 25 mm
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojailla

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,737 kg
Bruttopaino	0,82 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Poistoilmasuodatin, WHD: 323 x 323 x 25 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus