

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.600

TopTherm-suodatintuulettimet

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.600 - TopTherm-suodatintuulettimet EMC

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.



ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausno | SK 3243.600 |
| Rakenne | seinäasennus EMC |
| Tuotekuvaus | EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2. |
| Tuotemuutos | Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen. |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton |
| Tuuletin | Diagonaali, 1~ kondensaattorimoottori |
| Ilmamäärä (vapaa puhallus) | 50 Hz:ssä: 540 m ³ /h 60 Hz:ssä: 590 m ³ /h |
| Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero) | 1 x 3243060: 405/460 m ³ /h 2 x 3243060: 475/520 m ³ /h |
| Nimelliskäyttöjännite | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 0,37 A 60 Hz:ssä: 0,39 A |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nimellisteho Pel | 50 Hz:ssä: 70 W 60 Hz:ssä: 87 W |
| Mitat | Leveys: 323 mm Korkeus: 323 mm |
| Asennusmitat | Rakenteen syvyys: 25 mm Asennussyvyys: 118,5 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 292 mm Aukotuskorkeus: 292 mm |
| Ohje | Energiatohokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta. |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojaalla |
| Kotelointiluokka NEMA | Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojaalla |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A |
| Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C) | 50 Hz:ssä: 65.000 h 60 Hz:ssä: 61.000 h |
| Käyttölämpötila-alue | -30 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -30 °C...70 °C |
| Melutaso | 50 Hz:ssä: 59 dB(A) 60 Hz:ssä: 61 dB(A) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,636 kg |
| Bruttopaino | 3,836 kg |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SK Suodatintuuletin TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz
LxKxS: 323 x 323 x 25 mm, EMC

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK