

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.510

TopTherm-suodatintuulettimet

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.510 - TopTherm-suodatintuulettimet EC-tekniikalla

Energiatehokas RTT suodatintuuletinmalli EC-tekniikalla. 180 m³/h:sta alkaen integroidulla ohjausliitännällä (0–10 V/PWM tulo ja nopeussignaalin lähtö) tuulettimen säätöä ja valvontaa varten.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3245.510
Rakenne	seinäasennus EC
Tuotekuvaus	Energiatehokas TopTherm-suodatintuuletinmalli diagonaalituuletintekniikalla. Tuulettimet 3240.50x – 3245.51x ovat säädettävissä ja valvottavissa. Vakiona oleva integroitu ohjausliitäntä nopeussignaaliähdöllä mahdollistaa tuulettimen aktivoinnin sekä puhallusnopeuden ja -toiminnon valvonnan.
Tuotemuutos	Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin	Diagonaali, EC-moottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)	50 Hz:ssä: 1.125 m ³ /h 60 Hz:ssä: 1.125 m ³ /h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)	50 Hz:ssä: 890 m ³ /h 60 Hz:ssä: 890 m ³ /h

ominaisuudet

Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)	1 x 3243200: 630 m ³ /h 2 x 3243200: 770 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 165 W 60 Hz:ssä: 165 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,1 A 60 Hz:ssä: 2,1 A
Mitat	Leveys: 323 mm Korkeus: 323 mm
Asennussyvyys	130,5 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 292 mm Aukotuskorkeus: 292 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 51 kuitusuodattimella/poimusuodattimella IP52 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA	Type 1 Tyyppi 12 Tyyppi 3 Tyyppi 3R kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskeveesisuojalla
Ohjausliitäntä	Joo
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Ohje	Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa. Suodatintuulettimen vielä tehokkaampaan käyttöön tai valvontaan suositellaan EC-suodatintuulettimen nopeudensäätimen käyttöä (ilmamäärästä 180 m ³ /h alkaen).
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 72 dB(A) 60 Hz:ssä: 72 dB(A)

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,605 kg
Bruttopaino	3,805 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK Suodatintuuletin TopTherm, 890 m ³ /h, 100–130 V, 1~, 50/60 Hz LxKxS: 323 x 323 x 25 mm, EC-tekniikka

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus