

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3248.000

Ilma-ilma-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3248.000 - Ilma-ilma-lämmönvaihtimet kattoasennus

Täysin liitäntävalmis, kattoasennettava lämmönvaihdinyksikkö ilman säädintä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3248.000
Rakenne	kattoasennus
Tuotekuvaus	Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
Väri	Kansi: RAL 7035 Kotelo: RAL 7016
Toimitus	Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö. Tuulettimien liitäntä tapahtuu kahdella liitäntäkaapelilla (3-johtimisia, päätehylsyillä) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Ominaisteho	66 W/K
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto, 50 Hz: 965 m ³ /h Sisäkierto, 50 Hz: 965 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	/tuuletin, 50 Hz: 0,32 A /tuuletin, 60 Hz: 0,4 A
Liitäntätapa (sähköinen)	Liitäntäkaapeli
Mitat	Leveys: 595 mm Korkeus: 362 mm Syvyys: 440 mm
Ohje	KytKentäkaapin tarkkaan lämpötilansäätöön suositellaan kytKentäkaapin sisälämpötilan säädintä, digitaalista kytKentäkaapin sisälämpötilan näyttöä ja säädintä tai nopeudensäädintä.
Puhaltimien määrä	2
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A

ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Sisäkierto IP 54 Ulkokierto IP 34
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	25 kg
Bruttopaino	27 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Tuotekuvaus	SK Direct Air Cooling System (DAC), Kattoasennus, 48 V DC, LxKxS: 875 x 125 x 313 mm

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	-----------------------------------------------------------------