

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.700 Poimusuodatin

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.700 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3285.700
Rakenne	Jäähdyttimiin
Tuotekuvaus	Kotelointiluokan IP54 vaatimusten täyttämiseksi katolle asennettavalla Blue e + -jäähdyttimellä ja VX25 Blue e+ - integroitiratkaisulla.
Materiaali	Kuituvilla
Ohje	Käyttö ilman suodatinta kielletty
Sopii tilausnumerolle	3185.030 3185.730
Mitat	Leveys: 652 mm Korkeus: 158 mm Syvyys: 15 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G4
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 asennettaessa jäähdyttimeen
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,45 kg
Bruttopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	84219990

ominaisuudet

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Poimusuodatin IP54, kattoasennettavaan jäähdyttimeen 3185.730, LxKxS: 652x158x15 mm