

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.800

Suodatinmatto

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.800 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3285.800
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaaho
Sopii tilausnumerolle	3184.837 / 3484.837 3185.83x / 3485.83x 3185.53x / 3485.53x
Mitat	Leveys: 360 mm Korkeus: 297 mm Syvyys: 10 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Blue e+ -jäähdytin
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,075 kg
Bruttopaino	0,089 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180706

Tuotekuvaus

Suodatinmatto jäähdytysyksikölle 3185.830, WHD: 360 x 297 x 10 mm