

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.800

Suodatinmatto

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.800 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausno | SK 3285.800 |
| Tuotekuvaus | Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa. |
| Hyödyt | Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C |
| Materiaali | Avosoluinen polyuretaanivaaho |
| Sopii tilausnumerolle | 3184.837 / 3484.837 3185.83x / 3485.83x 3185.53x / 3485.53x |
| Mitat | Leveys: 360 mm Korkeus: 297 mm Syvyys: 10 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: Blue e+ -jäähdytin |
| Suodatusluokka | DIN EN 779:n mukaan: G2 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 % |
| Pakkausyksikkö | 3 kpl |
| Nettopaino | 0,075 kg |
| Bruttopaino | 0,089 kg |
| Tullitariffinimike | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180706

Tuotekuvaus

SK Suodatinmatto 3185830:lle 3kpl