

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.850

Suodatinmatto

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.850 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3285.850
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaaho
Sopii tilausnumerolle	3178.800 3178.801 3179.800 3179.801
Mitat	Leveys: 229 mm Korkeus: 168 mm Syvyys: 10 mm
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,027 kg
Bruttopaino	0,03 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SK Suodatinmatto, jäähdyttimeen 3178./3179.80x/3180.800, LxKxS:
229 x 168 x 10 mm