

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.900

Suodatinmatto

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.900 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3285.900
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaahdo
Sopii tilausnumerolle	3186.93x 3187.93x 3188.94x 3189.94x 3186.63x 3187.63x 3188.64x 3189.64x 3334.400 3334.450
Mitat	Leveys: 390 mm Korkeus: 397 mm Syvyys: 10 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Blue e+ -jäähdytin Blue e+ -nestejäähdytin
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,117 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,12 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK suodatinmatto 3kpl