

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3285.910 Metallisuodatin

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.910 - Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma- lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Suosittellemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3285.910
Tuotekuvaus	Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali	Alumiini
Sopii tilausnumerolle	3186.93x / 3486.93x 3187.93x / 3487.93x 3188.94x / 3488.94x 3189.94x / 3489.94x 3186.63x / 3486.63x 3187.63x / 3487.63x 3188.64x / 3488.64x 3189.64x / 3489.64x 3334.400 / 3434.400 3334.450 / 3434.450
Mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 355 mm Syvyys: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,374 kg
Bruttopaino	0,424 kg
Tullitariffinimike	84219990

# ominaisuudet

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Metallisuodatin jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin, SK 3186/87.930, 3188/89.940, 3334.400, WHD: 380 x 358 x 10 mm