



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.940 Poimusuodatin

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.940 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3285.940
Rakenne	nestejäähdyttimille
Materiaali	Polyesteri
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3319.100 3320.200 3334.300 3334.360 3334.440 3334.460 3334.470 3334.480 3334.400 3334.450
Mitat	Leveys: 131 mm Korkeus: 113 mm Syvyys: 13 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G3
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,087 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,097 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Poimusuodatin Blue e+ -nestejäähdyttimeen (invertterikotelo) 3320.200/3334.300/3334.400, LxKxS: 131x113x13 mm